

Rubberen metaal stopper • cilindrisch

25150.0176



Productbeschrijving

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.
Terugslaghardheid is $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Afwijkende hardheden ($40 \pm 5^\circ$ Shore A en $70 \pm 5^\circ$ Shore A) op aanvraag.

Materiaal

Steuning

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Schroefdraadbus

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd


Huls

- Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

Schroef

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen						Veerconstante R	Belastbaarheid max.	Veerweg	Temperatuur		Artikelnr.	
d_1	l_1	d_2	l_2	s	t	~	max.	~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$											
met draadbus en schroef – Afbeelding 2												
75	40	M12	37	3	9	460	4600	10	-30	80	385	25150.0176

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."