

## Rubberen aanslagdemper • kegelvormig

25150.0552



### Productbeschrijving

Als elastische eindaanslag inzetbaar.  
Door de parabolische vorm begint de demping zacht en verloopt de progressief.  
Terugslaghardheid is  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Afwijkende hardheden ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A en  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) op aanvraag.

### Materiaal

#### Steuning

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

#### Schroefdraadbus

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

#### Huls

- Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

#### Schroef


- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

### Meer informatie


#### Overige producten

- Steunpoten, schokdemping

### Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

### Bestelinformatie

Afmetingen					doorsnede veerconstante ~ [N/mm]	Belastbaarheid max. [N]	Veerweg ~ [mm]	 min.   max. [°C]		 [g]	<b>Artikelnr.</b> 25150.0552
d <sub>1</sub> ±1,5	l <sub>1</sub> ±1,5	d <sub>2</sub>	s	t ~							
met draadbus – Afbeelding 1											
50	61	M8	2	6,5	50	750	15	-30	80	110	25150.0552

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."