

Rubberen aanslagdemper • afgeknotte kegelvorm

25150.0821



Productbeschrijving

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.
Terugslaghardheid is $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Afwijkende hardheden ($40 \pm 5^\circ$ Shore A en $70 \pm 5^\circ$ Shore A) op aanvraag.

Materiaal

Steunring

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Huls

- NBR

Schroef


- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Meer informatie


Overige producten

- Steunpoten, schokdemping
- Siliconen aanslagdempers, afgeknotte kegelvorm

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen						Veerconstante R ~ [N/mm]	Belastbaarheid max. [N]	Veer- weg ~ [mm]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s				min.	max.		
[mm]									[°C]			
met draadeind – Afbeelding 2, Staal												
19	M5	20	12	16	2	28	110	4	-30	80	8,7	25150.0821

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."