

## Rubberen aanslagdemper • afgeknotte kegelvorm

25150.1052



### Productbeschrijving

Als elastische eindaanslag, oplegvoet etc. inzetbaar.  
Terugslaghardheid is  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Afwijkende hardheden ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A en  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) op aanvraag.

### Materiaal

#### Steuning

- RVS 1.4301

#### Huls

- NBR

#### Schroef


- RVS 1.4301

### Meer informatie

#### Overige producten

- Steunpoten, schokdemping
- Siliconen aanslagdempers, afgeknotte kegelvorm

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen						Veerconstante R ~ [N/mm]	Belastbaarheid max. [N]	Veerweg ~ [mm]	Veerhardheid		Gewicht [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s				min.	max.		
[mm]									[°C]			
met draadeind – Afbeelding 2, Roestvast staal												
50	M10	40	32	43	2	155	1620	10,5	-30	80	112	25150.1052

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."