

## Rubberen aanslagdemper • lage structuur

25150.1151



### Productbeschrijving

Voor elastische, dempende en geluidsreducerende lagers. Ze beschermen ook de oppervlakken. De rubberen aanslagdempers kunnen ook worden gebruikt als afstandhouders en voetuiteinden. Hardheid is  $70 \pm 5$  Shore A.

### Materiaal


#### Steuning

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd


#### Huls

- NBR

### Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

### Bestelinformatie

Afmetingen						Veerconstante R [N/mm]	Belastbaarheid max. [N]	Veer- weg [mm]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	h	d <sub>2</sub> +0,5	d <sub>3</sub> +0,5	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>				min.	max.		
met doorgaande boring – Afbeelding 1												
50	11	6	11	2,5	1,1	1223	3670	3	-30	120	51	25150.1151

### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."