


## Scharnieren • met bevestigingsdraad

25160.0150



## Productbeschrijving

Deze scharnieren kenmerken zich door het compacte, robuuste ontwerp en het geïntegreerde montageschroefdraad.

## Materiaal

## Stelschroef

- Roestvast staal

## Huls

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

## As


- Roestvast staal

## Meer informatie

## Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren

## Tekening



## Bestelinformatie

Afmetingen												[g]	Artikelnr.	
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
[mm]														
Gegoten zink, zilver														
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150	

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."