


Scharnieren • met bevestigingsdraad

25160.0155



Productbeschrijving

Deze scharnieren kenmerken zich door het compacte, robuuste ontwerp en het geïntegreerde montageschroefdraad.

Materiaal

Stelschroef

- Roestvast staal

Huls

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

As


- Roestvast staal

Meer informatie

Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren

Tekening



Bestelinformatie

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Afmetingen						l ₁	l ₂	l ₃	[g]	Artikelnr.	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]							
Gegoten zink, zilver																
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0155			

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."