

Scharnieren

25160.0215



Productbeschrijving

Deze scharnieren worden gekenmerkt door hun compacte en stabiele constructie.

Materiaal

Huls

- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

As


- Roestvast staal

Meer informatie

Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren
- Schroefdraadplaten, voor scharnieren
- Aanslagen, voor scharnieren

Tekening



Bestelinformatie

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Afmetingen					l ₁	l ₂	g	Artikelnr.
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]				
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0215	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."