

## Scharnieren

25160.0220



## Productbeschrijving

Deze scharnieren worden gekenmerkt door hun compacte en stabiele constructie.

## Materiaal

## Huls

- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

## As


- Roestvast staal

## Meer informatie

## Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren
- Schroefdraadplaten, voor scharnieren
- Aanslagen, voor scharnieren

## Tekening



## Bestelinformatie

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	Afmetingen						l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	[g]	Artikelnr.
				d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	[mm]				
60	36	21,5	8,3	8	15	8	8,5	17	60	36	165	25160.0220	

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."