


Scharnieren • met bevestigingsdraad

25160.0360



Productbeschrijving

Deze scharnieren kenmerken zich door het compacte, robuuste ontwerp en het geïntegreerde montageschroefdraad.

Materiaal

Stelschroef

- Roestvast staal

Huls

- RVS 1.4308

As


- Roestvast staal

Meer informatie

Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen													[g]	Artikelnr.	
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃				
[mm]															
Roestvast staal															
60	36	21,5	M8	8	15	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360		

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."