

Scharnieren • elongated on one side

25165.2070



Productbeschrijving

De verschillende versies dekken veel toepassingen af die een lage belasting vereisen. Deze metalen scharnieren kenmerken zich door hun eenvoudige vormgeving en de verschillende uitvoeringen:

- zonder boring
- met boring
- met boring voor verzonken schroeven

De versie zonder boring kan worden gemonteerd doormiddel van lassen of het inbrengen van een specifiek boorpatroon.

Materiaal


Huls

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd


As

- RVS 1.4301

Tekening



Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3



Bestelinformatie

Afmetingen										Klemkracht			Artikelnr.	
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		[g]
[mm]										~	~	~	[N]	
met schroefgaten voor verzonken schroeven – Afbeelding 3, Staal														
75	50	40	15	5	6	8,3	10	2	30	1600	2000	1000	79	25165.2070

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."