

## Verende drukstukken • met stift en gleuf - INCH

2B020.0178



### Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen. Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

#### Materiaal

##### Stift

- RVS 1.4305 (ASTM-A-582), genitreerd

##### Huls


- RVS 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Veer

- Roestvast staal

#### Kenmerken

Sterke veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

#### Verwijzingen


Een omreken tabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

#### Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en gleuf

### Tekening



### Bestelinformatie

| Afmetingen     |       |                |        | Slag<br>s | Veerkracht <sup>1)</sup> |                     | Temperatuur |      | Gewicht<br>[oz] | Artikelnr. |       |            |
|----------------|-------|----------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|------|-----------------|------------|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | Draad | d <sub>2</sub> | l      |           | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.        | max. |                 |            |       |            |
| [inch]         |       | [inch]         |        | [inch]    | [lb]                     |                     | [°F]        |      |                 |            |       |            |
| 3/8-16         | 3/8   | 0,375          | 2A-UNC | 0,186     | 5/8                      | 0,11                | 4,5         | 16   | -22             | 482        | 0,183 | 2B020.0178 |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."