


## Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant - INCH

2B030.0254



### Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen. Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

### Materiaal

#### Stift

- automatenstaal, gehard, gezwart

#### Huls

- automatenstaal, gezwart

#### Veer

- Roestvast staal

### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

### Verwijzingen


Een omrekeningtabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

### Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen						SW	Slag s	Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Gewicht [oz]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	Draad	d <sub>2</sub>	l	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>			min.	max.				
[inch]		[inch]		[lb]	[lb]	[°F]							
automatenstaal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging													
1-8	1	0,125	2A-UNC	0,499	2 13/32	3/8	0,5	4	31	-22	194	7,668	2B030.0254

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."