


Verende drukstukken • met stift en binnenzeskant - INCH

2B030.0344



Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren, lokaliseren, indexeren, vergrendelen en uitwerpen, maar ook voor andere vergelijkbare toepassingen.
Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4305 (ASTM-A-582), genitreerd

Huls

- RVS 1.4305 (ASTM-A-582)

Veer

- Roestvast staal

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



Sterke veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Verwijzingen


Een omrekeningtabel kan gevonden worden onder de technische gegevens in aansluiting op deze informatiepagina's.

Schroefdraadborging: polyamide coating (nadere gegevens hierover vindt u in de technische bijlage)

Overige producten

- Verende drukstukken, met stift en binnenzeskant

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen				SW	Slag s	Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Artikelnr.	
d ₁	Draad	d ₂	l			F ₁	F ₂	min.	max.		
[inch]		[inch]		[inch]	[inch]	[lb]	[°F]	[oz]			
1/4-28	2A-UNF	0,119	1	1/8	0,188	1	4	-22	194	0,141	2B030.0344

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."