

Verende drukstukken • glad, met kraag en kogel, zelfklemmend - INCH

2B080.0060



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. De verende drukstukken compenseren toleranties tot 0,008 "(inch) van het positioneringsgat door zelfklemming. Dit bespaart kosten bij het bewerken van het positioneringsgat.

Materiaal

Huls

- thermoplast POM, zwart

Kogel

- RVS, gehard

Veer

- Roestvast staal

Montage

Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Tekening



Bestelinformatie

d ₁		Afmetingen			Slag	Veerkracht ¹⁾		min. max.		Boring	Artikelnr.	
+0,004	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	F ₁	F ₂	[°F]		D ₁		
		[inch]			[inch]	[lb]				[inch]	[oz]	
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	2B080.0060

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."