

## Verende drukstukken • glad, met kraag en kogel, zelfklemmend - INCH

2B080.0090



### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. De verende drukstukken compenseren toleranties tot 0,008 "(inch) van het positioneringsgat door zelfklemming. Dit bespaart kosten bij het bewerken van het positioneringsgat.

### Materiaal

#### Huls

- thermoplast POM, zwart

#### Kogel

- RVS, gehard

#### Veer

- Roestvast staal

### Montage

Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag. Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


### Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

### Overige producten

- Verende drukstukken, gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen					Slag s	Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Boring D <sub>1</sub> +0,008	Gewicht [oz]	Artikelnr.
d <sub>1</sub> +0,004	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,01	l <sub>2</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.			
[inch]					[inch]	[lb]		[°F]		[inch]		
3/8	0,315	0,433	0,531	0,059	0,091	2,7	5	-22	122	3/8	0,103	2B080.0090

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."