

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3001.080



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de Serie 3001 is aan beide zijden voorzien van blauwe TPE-soft-inzetstukken (Serie 3201)

Dit is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee zelfs voor gevoelige werkstukken geschikt. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte strepen achter

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm. De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3001.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide kanten TPE-soft-inzetstukken (blauw, zacht, slijtvast, sterk dempend).
- Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en een hogere breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.
- De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3001.082).

### Toepassingsgebied

t.b.v. kwetsbare materialen (tegen beschadigen), land- en tuinbouw, tegelen / tegels leggen, zetten van natuursteen, meubelmontage, gipsblokken zetten, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzetten

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	profcid@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."