

## SIMPLEX-Hamers, 50 tot 40 • Superplastic; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel

3007.051



### Productbeschrijving

Bij deze SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3007 zijn speciale inzetstukken D50mm in de behuizing D40mm ingebouwd. De grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor het werken op kwetsbare werkstukken mogelijk

Dit model is aan beide kanten voorzien van een Superplastic-inzetstuk (3207.051). Deze Halder-bestseller is een middelhard kunststof inzetstuk en gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid. Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)

Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden Superplastic-inzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Grote slagvlakken D50mm zijn in de behuizing D40mm ingebouwd: maximale bescherming voor het bewerken van gevoelige oppervlakken
- Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

### Toepassingsgebied

Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, prototype, meubelmontage, fineren, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, stoffeerder/zadelmaker, afkloppen van gestoffeerde meubels, splijten van gekapt hout met een wig

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	ecl@ss 10.1	Artikelnr. <sup>1)</sup>
			Lengte x Breedte x Hoogte					
			[mm]		[g]			
50	120	330	330 x 110 x 50		680	4030618305569	21-04-09-16	3007.051

<sup>1)</sup> Dit type inzetstuk Ø50 worden in een behuizing van Ø40 geplaatst.

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."