

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Superplastic; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel

3007.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3007 is aan beide zijden voorzien van superplastic-slaginzetstukken

Deze Halder-bestseller (Serie 3207) is voorzien van middelharde kunststof-inzetstukken en is gemaakt van een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten Kunststof-inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer met tot D140mm grote slaginzetstukken (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141). De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3007.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van superplastic-inzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer met tot 140mm grote slaginzetten.
- De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3007.082).

Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
60	150	405	405 x 150 x 60	1440	4030618300205	AAA905c002	21-04-09-16	3007.060

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."