

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit 3008.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3008 is aan beide kanten voorzien van Nylon-inzetstukken

Deze witte slaginzet (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste duurzaamheid. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten Kunststof-inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3008.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van Nylon-inzetstukken (Wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[g]	4030618300229	AAA905c002	21-04-09-16	3008.030	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."