

## SIMPLEX voorhamers • Nylon; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3008.081



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3008 is aan beide kanten voorzien van Nylon inzetstukken

Deze witte slaginzet (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig. De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, deze zorgt voor een hogere breukvastheid.

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd. Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend.

Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3400g en een totale lengte van 800mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide zijden Nylon slaginzetten - inzetstukken (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Gietstalen behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid.
- Langvezelige, zeer stabiele Hickory-Stiel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D80mm (3400g totaalgewicht).

### Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking.

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3400	4030618304517	AAA905c002	21-04-09-20	3008.081

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."