

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3009.050



Productbeschrijving

- SIMPLEX-serie 3009 is aan beide zijden voorzien van aluminium-inzetstukken
- De zilveren aluminium inzetstukken (series 3209) zijn hard, hittebestendig en vervangt de courante klassieke hamer
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3009.081)
- SIMPLEX- zacht oppervlak met aan beide zijden voorzien van aluminium-inzetstukken (zilver, hard, hittebestendig)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | | Lengte x Breedte x Hoogte | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|----|------------|-----|------|---------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 50 | 135 | 370 | [mm] | 370 x 135 x 50 | 1380 | 4030618300298 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3009.050 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."