

SIMPLEX voorhamers • TPE-soft / rubber compositie, met gietijzeren behuizing en hickory steel 3012.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX serie 3012 heeft de populaire inzetstukcombinatie TPE-soft/rubbercomposiet. Het blauwe TPE-soft inzetstuk (serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-serie, heeft een sterke demping en is daarom bij uitstek geschikt voor gevoelig werk. In vergelijking met een gangbare rubberen hamer laat het geen ongewenste zwarte strepen achter. Het middelharde rubberen inzetstuk (serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurloos, en gaat vele malen langer mee dan een gangbare rubberen hamer. De tempergietijzeren behuizing heeft een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukveiligheid zorgt. De langvezelige, zeer stabiele hickorysteel is gelakt en ergonomisch gevormd. Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen alle componenten worden uitgewisseld en achteraf worden ingebouwd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Deze voorhamer is verkrijgbaar in D80mm met een totaalgewicht van 3205 g en een totale lengte van 80 cm, en als een voorhamer met rubberen inzetstuk met steunvoet (3012.281).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-hamer met de inzetstukcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast)/rubbercomposiet (zwart, middelhard, dempend, geurloos, slijtvast).
- Tempergietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukveiligheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greepgedeelte dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle onderdelen zijn verwisselbaar/achteraf uitbreidbaar en daardoor zuinig en grondstoffenbesparend.
- Verkrijgbaar in D80mm (totaalgewicht 3205 g), ook als voorhamer met rubberen inzetstuk met steunvoet (3012.281).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."