

SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie met "Stand-Up" / TPE-soft; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3012.281



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3012 beschikt over de populaire inzet combinatie TPE-soft / rubber

Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor kwetsbare oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere hamers geen ongewenste zwarte vlekken na

Het rubberen-inzetstuk met "stand-up" (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving dat de hamer op zijn kop kan staan. Dit zorgt voor minder bukken, waardoor het werken ergonomischer wordt. De rubber compositie is zeer slijtvast, dempend en geurloos en gaat vele keren langer mee als reguliere rubber hamers

De 70cm lange Hickory-steel maakt het mogelijk de hamer al staande op te pakken

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: De rubbersamenstelling-inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvrij) / Rubber inzetstuk met standvoet voor ergonomischer werken en minder bukken.
- De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt
- De 70cm lange Hickory-steel maakt het mogelijk de hamer al staande op te pakken.
- Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
- Beschikbaar in de maat D60mm en D80mm.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, timmerwerkplaats

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

| Ø | | | Afmetingen | | | GTIN | Artikelnr. |
|----|-----|-----|---------------------------|------|------|---------------|------------|
| | | | Lengte x Breedte x Hoogte | [mm] | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | | 3255 | 4030618312451 | 3012.281 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."