

## SIMPLEX voorhamers • TPE-soft / TPE-mid; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3013.081



### Productbeschrijving

De SIMPLEX serie 3013 heeft de inzetstukcombinatie TPE-soft/TPE-mid. Beide inzetstukken zijn thermoplastische elastomeren zonder kleurslijtage. In vergelijking met de gangbare rubberen hamer worden geen ongewenste zwarte strepen achtergelaten. Het blauwe TPE-soft inzetstuk (serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-serie, heeft een sterke demping en is daarom bij uitstek geschikt voor gevoelig werk. Het middelharde, grijze TPE-mid-inzetstuk (serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk, vergelijkbaar met die van het rubbercomposiet inzetstuk (serie 3202). De tempergietijzeren behuizing heeft een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukveiligheid zorgt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend. Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen alle componenten worden uitgewisseld en achteraf worden ingebouwd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Deze voorhamer is verkrijgbaar in D80mm met een totaalgewicht van 3125 g en een totale lengte van 80 cm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-hamer met de inzetstukcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast)/TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvast).
- Tempergietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukveiligheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greepgedeelte dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle onderdelen zijn verwisselbaar/achteraf uitbreidbaar en daardoor zuinig en grondstoffenbesparend.
- Verkrijgbaar in D80mm (3125 g totaalgewicht).

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, timmerwerkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

#### Inzet 2

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."