

## SIMPLEX voorhamers • TPE-soft / superplastic; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3017.081



### Productbeschrijving

De SIMPLEX serie 3017 heeft de inzetstukcombinatie TPE-soft/superplastic. Het blauwe TPE-soft inzetstuk (serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-serie, heeft een sterke demping en is daarom bij uitstek geschikt voor gevoelig werk. In vergelijking met een gangbare rubberen hamer laat het geen ongewenste zwarte strepen achter. Het superplastic inzetstuk (serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan het rubberen inzetstuk. Het is een middelhard kunststof inzetstuk van geëxtrudeerd, extreem homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is dit inzetstuk veel slijtvaster en resistenter. De tempergietijzeren behuizing heeft een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukveiligheid zorgt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend. Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen alle componenten worden uitgewisseld en achteraf worden ingebouwd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Deze voorhamer is verkrijgbaar in D80mm met een totaalgewicht van 3130 g en een totale lengte van 80 cm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-hamer met de inzetstukcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast)/superplastic (wit, middelhard, zeer resistent).
- Tempergietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukveiligheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greepgedeelte dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle onderdelen zijn verwisselbaar/achteraf uitbreidbaar en daardoor zuinig en grondstoffenbesparend.
- Verkrijgbaar in D80mm (3130 g totaalgewicht).

### Toepassingsgebied

Timmerwerkzaamheden, deurbouw, meubelmontage, bewerken van natuursteen

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."