

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie, met "Stand-Up", met gietijzere behuizing en hoogwaardige houten steel

3022.280



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3022 en is aan beide zijden voorzien met een rubberen slaginzet.

Dit middelharde rubberen inzetstuk (Serie 3202) is een absolute bestseller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers. Halder heeft deze enkel verder ontwikkeld: Het rubber inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving dat de hamer rechtop kan staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.

De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel in bij de greep dubbel gelakt en vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, ook als voorslaghamer (3022.261). De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3022.082).

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie / Het rubberen inzetstuk met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar, dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
- Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, ook als voorslaghamer.
- De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3022.082).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
80	175	490	490 x 175 x 80	2920	4030618312383	AAA905c002	21-04-09-16	3022.280

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."