

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition, with "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3022.282



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat, bijvoorbeeld bij bestratingswerkzaamheden, de grond raakt. De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3022 en is aan beide zijden voorzien met een rubberen slaginzet.

Dit middelharde rubberen inzetstuk (Serie 3202) is een absolute bestseller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers. Halder heeft deze enkel verder ontwikkeld: Het rubber inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt met zijn geniale vormgeving dat de hamer rechtop kan staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm met de inzetcombinatie / Het rubberen inzetstuk met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar, dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.	
	Lengte	Breedte x Hoogte							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."