

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid / rubber compositie; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3023.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3023 beschikt over de slaginzetcombinatie TPE-mid / rubbercompositie

De middelharde rubberen slaginzet (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers

De grijze TPE-mid - slaginzetten (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan vergelijkbare rubberen hamers. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm en in diameters D60mm en D80mm ook met rubberen inzetstuk met steunvoet. De uitvoering D60mm en D80mm is ook verkrijgbaar met een extra korte steel (3023.062, 3023.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvast) / rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm en in D60mm met rubber inzetstukken en standvoet.
- Verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm en in D60mm en D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet.
- D60mm en D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3001.062, 3001.082).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, zetten van natuursteen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Inzet 2

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618302315	AAA905c002	21-04-09-16	3023.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."