

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / plastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3026.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3026 met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Kunststof is een bestseller van Halder.

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

Het rode Kunststof-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig. Deze inzetstukken-combinatie is geschikt voor een breed spectrum van toepassingen

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm en in D60mm met rubberen-inzetstuk met standvoet (3026.260).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Kunststof (rood, hard, olie- en vetbestendig).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D60mm en in D60mm met rubberen-inzetstuk met standvoet.
- Halder bestseller voor een veelvoud aan toepassingen.

Toepassingsgebied

Voor lichte tot middelzware werkzaamheden, montage en reparatie in de automotive-industrie, uitdeuken, onderhoudswerkzaamheden, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | Lengte x Breedte x Hoogte | [g] | GTIN | profcid@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|----|------------|------|---------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 30 | 90 | 295 | 295 x 90 x 30 | 345 | 4030618300649 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3026.030 |

Toepassingsvoorbeeld







Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."