

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak · Compositie rubber, met "Stand-Up" / Plastic; met gietijzere behuizing en hoogwaardige houten steel

3026.260



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer D60mm met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Kunststof is een bestseller van Halder, die verder is ontwikkeld: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een veilig neerzetten van de hamer en minder bukken, wat het werken wezenlijk ergonomischer maakt. De erkende rubbersamenstelling is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

Rode kunststof-inzetcombinatie (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig. Deze inzetstukken-combinatie is geschikt voor een breed spectrum van toepassingen

De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Beschikbaar in de maat D60mm. Tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3026.261).

Productkenmerken:

- Verder ontwikkeling van een Halder bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.260) zorgt voor ergonomischer werken en vereist minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Kunststof (rood, hard, olie- en vetbestendig).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D60mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3026.061).
- Halder bestseller voor een veelvoud aan toepassingen.

### Toepassingsgebied

Montage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, uitdeuken, onderhoudswerkzaamheden, steigerbouw, tentenbouw, prefab woningbouw, timmerwerk

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."