

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3027.062



### Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3023 beschikt over de slaginzetcombinatie TPE-mid / rubbercompositie.

De middelharde rubberen slaginzet (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

De grijze TPE-mid - slaginzetten (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan vergelijkbare rubberen hamers. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Halder bestseller.

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, schuttingbouw, dakspanten plaatsen

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	—	—						
60	150	280	extra kort	1456	4030618314080	AAA905c002	21-04-09-16	3027.062

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."