

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3027.080



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3027 met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Superplastic is een onmisbare begeleider voor een veelvoud aan toepassingen en de meestverkochte combinatie van Halder.

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan het rubberen-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbescherminshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm, ook als voorslaghamer (3027.081, 3027.100) en D60mm en D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet. De uitvoering D80mm is ook verkrijgbaar met een extra korte steel (3027.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbescherminshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer en in diameters D60mm en D80mm met rubberen-inzetstuk met standvoet.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3027.082).
- Halder bestseller

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, schuttingbouw, dakspanten plaatsen

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
80	175	490	490 x 175 x 80	2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	3027.080

Toepassingsvoorbeeld









Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."