

## SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie / superplastic; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3027.081



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3027 met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Superplastic is een onmisbare begeleider voor een veelvoud aan toepassingen en de meestverkochte combinatie van Halder en vandaar als voorslaghamer in twee uitvoeringen beschikbaar: met kopdiameter D80mm, een totaalgewicht van 3170g en een totale lengte van 80cm (met rubberen inzetstuk met steunvoet). In de grotere versie met kopdiameter D100mm, een totaalgewicht van 5.350g en een totale lengte van 100cm. Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers. Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan der rubberen-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt. De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd. Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in D80mm (totaalgewicht 3170g) en D100mm (totaalgewicht 5350g).
- Verkrijgbaar in D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet.

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, l-stenen zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, prefab-woningbouw, dakspanten plaatsen

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081

Toepassingsvoorbeeld







## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."