

## SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie met "Stand-Up" / superplastic; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3027.261



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamers D60mm en D80mm met de inzetstukken-combinatie rubber compositie / Superplastic is een onmisbare kameraad voor een veelvoud aan toepassingen. Deze bestseller is nu door Halder verder ontwikkeld

Het rubberen inzetstuk met "stand-up" (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving ervoor dat de hamer veilig op zijn kop kan staan en dat men minder hoeft te bukken. Hierdoor wordt het werken ergonomischer. De erkende rubber compositie is zeer slijtvast, dempend en geurloos en gaat veel langer mee dan reguliere rubber hamers

Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan het rubberen-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem gelijksoortig materiaal. In vergelijking met spuit gegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De 70cm lange hickory-steel maak het mogelijk de kunststofhamer al staande te grijpen. De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Beschikbaar in de maat D60mm en D80mm. Tevens verkrijgbaar met korte steel.

Productkenmerken:

- Verder ontwikkeling van een Halder bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) in verbinding met de 70cm lange steel zorgt het voor ergonomischer werken en vereist het daardoor minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- 70cm lange Hickory-steel maakt comfortabel grijpen mogelijk wanneer u staat
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm. Tevens verkrijgbaar met korte steel.

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, l-stenen zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, prefab-woningbouw

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Artikelnr.
	[mm]	[mm]					
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."