

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Compositie rubber, met "Stand-Up" / Superplastic; met gietijzere behuizing en hoogwaardige houten steel

3027.280



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer D60mm en D80mm met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Superplastic is een onmisbare begeleider voor een veelvoud aan toepassingen. Deze bestseller is door Halder verder ontwikkeld

Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een veilig neerzetten van de hamer en minder bukken, wat het werken wezenlijk ergonomischer maakt. De erkende rubbersamenstelling is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan het rubberen-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De gietijzere behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, ook als voorslaghamer. De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3027.282).

Productkenmerken:

- Verder ontwikkeling van een Halder bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt voor ergonomischer werken en vereist minder bukken.
- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie Rubbersamenstelling met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm, ook als voorslaghamer.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3027.282).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, l-stenen zetten, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, schuttingbouw

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up"
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."