

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3028.040



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3028 met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Nylon bestrijkt een breed scala van toepassingen en wordt daarom veel gebruikt in de metaalverwerkende industrie.

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm, ook als voorslaghamer (3028.081) en D60mm en D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet (3028.261). De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3028.082).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer en in D60mm en D80mm met rubberen inzetstuk met steunvoet.
- D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3028.082).
- Halder bestseller.

Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | Lengte x Breedte x Hoogte [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|----|------------|-----|-----------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | 650 | 4030618300748 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3028.040 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."