

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber composition / nylon; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3028.082



Productbeschrijving

Deze SIMPLEX-hamer heeft een extra korte steel. Het compacte ontwerp voorkomt dat het uiteinde van het handvat de grond raakt.

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3028 met de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Nylon bestrijkt een breed scala van toepassingen en wordt daarom veel gebruikt in de metaalverwerkende industrie.

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers.

Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van extreem zuiver materiaal.

In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde en extra korte houten steel is dubbel gelakt in het greepgedeelte en daardoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer D80mm met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Extra korte steel, geen beschadiging door uiteinde van het handvat.
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Halder bestseller.

Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Handvat versie	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
	Lengte	Lengte x Breedte x Hoogte						
80	175	325	extra kort	2790	4030618312932	AAA905c002	21-04-09-16	3028.082

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."