

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3029.050



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3029 bevat de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / zacht metaal.
Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers
Het zilverkleurige zacht metaal-inzetstuk (Serie 3209) bestaat uit aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervang een klassieke loden hamer.
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm en in D60mm en D80mm met rubberen-inzetstuk met standvoet.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / zacht metaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D80mm en in D60mm en D80mm met rubberen-inzetstuk met standvoet.
- Het zachtmetalen inzetstuk is van aluminium en vervangt reguliere loden hamers.

Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Lengte	Breedte	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50	[mm]	1200	4030618302346	AAA905c002	21-04-09-16	3029.050

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."