

SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie / aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3029.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3029 is voorzien van slaginzetstukken rubbersamenstelling / zachtmetaal

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers

Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Beschikbaar als voorslaghamer in D80mm met een totaalgewicht van 3700g en een totale lengte van 80cm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer in de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtarm) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Langvezelige, zeer stabiele Hickory steel, gelakt en ergonomisch gevormd
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D80mm (totaalgewicht 3700g)

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig
- Hoge impact

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
80	175	800	800 x 175 x 80	3710	4030618306429	AAA938c002	21-04-09-20	3029.081

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."