

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid / plastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3036.040



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3036 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / Plastik
Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet. Er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlect niet
- Medium hard




Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
40	115	325	325 x 115 x 40	616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."