

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-mid / nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

### 3038.030



#### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3038 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / Nylon. Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter. Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig. De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, geen beschadiging) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij temperaturen onder nul, olie- en vetbestendig).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.

#### Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, reparatie en onderhoud werkzaamheden.

#### Materiaal

##### Steel

- hout

##### Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

##### Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

##### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

#### Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	336	4030618304616	AAA905c002	21-04-09-16	3038.030

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."