

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Plastic / nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3068.050



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3068 beschikt over de inzetcombinatie Plastic / Nylon  
Het rode Plastic-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig  
Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk vlijtvaster en duurzamer en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastic (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

### Toepassingsgebied

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

#### Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618302520	AAA905c002	21-04-09-16	3068.050

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."