

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Superplastic / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

3079.080



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3079 beschikt over de inzetcombinatie Superplastic / zachtmetaal. Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

Het zilverkleurige zachtmetaal-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm evenals als voorslaghamer (3079.081).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm evenals als voorslaghamer (3079.081)

Toepassingsgebied

Montage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, matrijzenbouw, installatiebouw, behuizingsmontage.

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikeInr.
80	175	490	490 x 175 x 80	3379	4030618302636	AAA905c002	21-04-09-16	3079.080

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."