

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Nylon / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit 3089.060



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3089 bevat de inzetcombinatie Nylon / zachtmetaal. De witte Nylon-inzetstukken uit de serie 3208 bieden uitstekende slageigenschappen. Zij garanderen een maximale stevigheid met de hoogste duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig.

De zilverkleurige metalen inzetstukken uit de serie 3209 bestaat uit aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een reguliere loden hamer.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar / vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm tevens beschikbaar als voorslaghamer (3089.081).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3089.081)
- De zachtmetalen inzetstukken zijn van aluminium en vervangen reguliere loden hamers

### Toepassingsgebied

Montage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, matrijzenbouw, installatiebouw, behuizingsmontage

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
60	150	405	405 x 150 x 60	1730	4030618302667	AAA905c002	21-04-09-16	3089.060

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."