

SIMPLEX voorhamers • Nylon / aluminium; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3089.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3089 is voorzien van rubber-inzetstukken Nylon / zachtmetaal
 Het witte Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met standaard plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Ook versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij ook olie- en vetbestendig
 De zilverkleurige lichtmetalen inzetstukken (Serie 3209) zijn gemaakt van aluminium. Ze zijn hard, ongevoelig voor hitte en vervangen een reguliere loden hamer
 Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
 De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd
 Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen. Dit is economischer en grondstoffen besparend
 Deze voorhamer is verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3660g en een totale lengte van 800mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer met de combinatie inzetstukken Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig) / lichtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte).
- Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D80mm (3660g totaalgewicht).

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hickory

Inzet 1

- Nylon, wit
- hard
- heel duurzaam
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig
- Hoge impact

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Lengte	Breedte	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
80	175	80	800 x 175 x 80	[mm]	3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."