

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

### 3102.050



#### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3102 is aan beide zijden voorzien van rubberen slaginzetstukken  
Dit middelharde rubberen slaginzetstuk (Serie 3202) is een absolute bestseller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers  
De lichte Aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen en oppervlakken worden gewerkt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX – Principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast)
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor gevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

#### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

#### Materiaal

##### Steel

- hout




##### Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

##### Behuizing

- aluminium Al

#### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
50	135	370	370 x 135 x 50	740	4030618300380	AAA905c002	21-04-09-16	3102.050

#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."