

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Plastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3106.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3106 is aan beide kanten voorzien van kunststof-inzetstukken

Deze rode slaginzet (Serie 3206) is hard en tevens olie- en vetbestendig

De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan op gevoelige oppervlakken worden worden gewerkt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide kanten voorzien van kunststof-inzetstukken-inzetstukken (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte						
			[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		205	4030618300441	AAA905c002	21-04-09-16	3106.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."