

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Nylon; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3108.040



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit serie 3108 is aan beide zijden voorzien van Nylon-inzetstukken. Deze witte slaginzet (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste duurzaamheid. In vergelijking met spuitgegoten inzetstukken is hij wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Hierdoor versplintert hij niet, ook niet bij mintemperaturen. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Daarmee kunnen breukgevoelige materialen worden bewerkt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en vuilafstotend. Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden nylon-inzetstukken (wit, hard, zeer duurzaam, geen schilfers, zelfs niet bij temperatuurverschillen, resistent voor olie en vet)
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	395	4030618300533	AAA905c002	21-04-09-16	3108.040

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."