

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / plastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3116.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3116 beschikt over de inzetcombinatie TPE-soft / Plastik
Het blauwe TPE-soft–inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daardoor geschikt voor het werken op gevoelige oppervlakken. Laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig
De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen worden gewerkt
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvrij) / Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- Extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls. Laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw, steigerbouw, timmerwerkplaats, tentenbouw

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
60	150	405	405 x 150 x 60	975	4030618305262	AAA905c002	21-04-09-16	3116.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."